



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X50

Artikelnummer 55050.080.050

Merk -

UBB 950351876996

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328366

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
NF	E25-125

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	50

Technische tekening



P

1.25

S

FABORY

6