



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X75

Artikelnummer	55050.080.075
Merk	-
UBB	500571291862
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141444
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	75 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	75

Technische tekening



