



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X90

Artikelnummer	55050.080.090
Merk	-
UBB	950351877499
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328410
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	90 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	90

Technische tekening



