



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X170

Artikelnummer	55050.080.170
Merk	-
UBB	500571292027
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141468
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	170

Technische tekening



P

1.25

S

FABORY

6