



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X220

Artikelnummer	55050.080.220
Merk	-
UBB	500571292449
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141505
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	220 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
NF	E25-125

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	220

Technische tekening



