



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X280

Artikelnummer	55050.080.280
Merk	-
UBB	500571395325
UNSPSC	31161605
EAN	8715494465861
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	280 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
NF	E25-125

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	280

Technische tekening



