



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X20

Artikelnummer 55050.100.020

Merk -

UBB 950351877721

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328502

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912
ISO	4762

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	20

Technische tekening



