



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X40

Artikelnummer 55050.100.040

Merk -

UBB 950351878141

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328540

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	40

Technische tekening



P

1.5

S

8

FABORY