



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X50

Artikelnummer 55050.100.050

Merk -

UBB 950351878307

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328564

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	50

Technische tekening



P

1.5

S

8

FABORY