



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X55

Artikelnummer 55050.100.055

Merk -

UBB 950351878489

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328571

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	55

Technische tekening



P

1.5

S

8

FABORY