



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X150

Artikelnummer	55050.100.150
Merk	-
UBB	951351815760
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328670
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	150

Technische tekening



P

1.5

S

8

FABORY