



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X180

Artikelnummer	55050.100.180
Merk	-
UBB	500571293504
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141611
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	180

Technische tekening



P

1.5

S

8

FABORY