



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X230

Artikelnummer	55050.100.230
Merk	-
UBB	500571293926
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542296
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	230 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	230

Technische tekening



