



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X30

Artikelnummer 55050.120.030

Merk -

UBB 950351879214

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328700

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	30

Technische tekening



