



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X65

Artikelnummer	55050.120.065
Merk	-
UBB	500621796308
UNSPSC	31161605
EAN	8715494513395
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	65 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	65

Technische tekening



