



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X70

Artikelnummer 55050.120.070

Merk -

UBB 950351879966

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328779

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	70 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	70

Technische tekening



