



## Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X80

Artikelnummer 55050.120.080

Merk -

UBB 950351912619

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328786

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Diameter                     | M12                       |
| Lengte                       | 80 mm                     |
| Klasse                       | 70                        |
| Aandraaivoorziening          | Binnenzeskant             |
| Kopsoort                     | Cilinderkop               |
| Materiaal soort              | Roestvaststaal            |
| Materiaal soort<br>Technisch | A4                        |
| Draadrichting                | Rechts                    |
| Draadsoort                   | Metrische<br>schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| NEN  | 1241     |
| ISO  | 4762     |
| DIN  | 912      |
| BS   | 4168-1   |
| ASME | B18.3.1M |
| NF   | E25-125  |

### Technische specificatie

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| b                     | 36  |
| d-D                   | M12 |
| dk(max.)              | 18  |
| Voldraad als $L \leq$ | 50  |
| k (max.)              | 12  |
| L (mm)                | 80  |

### Technische tekening



