



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X90

Artikelnummer 55050.120.090

Merk -

UBB 950351880105

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328793

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	90 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	90

Technische tekening



