



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M12X180

Artikelnummer	55050.120.180
Merk	-
UBB	500571294759
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141734
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
BS	4168-1
ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	180

Technische tekening



