



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M12X200

Artikelnummer	55050.120.200
Merk	-
UBB	500571294833
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542371
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	200

Technische tekening



