



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M12X210

Artikelnummer	55050.120.210
Merk	-
UBB	500571294916
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141758
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	210 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	210

Technische tekening



