



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M12X260

Artikelnummer	55050.120.260
Merk	-
UBB	500571295418
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141802
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	260 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	260

Technische tekening



