



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X45

Artikelnummer 55050.140.045

Merk -

UBB 500511479114

UNSPSC 31161605

EAN 8715494556682

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als $L \leq$	55
k (max.)	14
L (mm)	45

Technische tekening



FABORY