



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X50

Artikelnummer 55050.140.050

Merk -

UBB 951351817253

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328892

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als $L \leq$	55
k (max.)	14
L (mm)	50

Technische tekening



FABORY