



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X55

Artikelnummer 55050.140.055

Merk -

UBB 500571295749

UNSPSC 31161605

EAN 8715494141833

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als $L \leq$	55
k (max.)	14
L (mm)	55

Technische tekening



