



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X65

Artikelnummer 55050.140.065

Merk -

UBB 500571295822

UNSPSC 31161605

EAN 8715494542456

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	65 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als $L \leq$	55
k (max.)	14
L (mm)	65

Technische tekening



