



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X110

Artikelnummer 55050.140.110

Merk -

UBB 951351818160

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328953

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	110 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762
DIN	912

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als $L \leq$	55
k (max.)	14
L (mm)	110

Technische tekening



