



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X25

Artikelnummer 55050.160.025

Merk -

UBB 951351818731

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328984

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	25

Technische tekening



FABORY