



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X40

Artikelnummer 55050.160.040

Merk -

UBB 950351880519

UNSPSC 31161605

EAN 8715492329011

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	40

Technische tekening



FABORY