



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M16X190

Artikelnummer	55050.160.190
Merk	-
UBB	500571296325
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542494
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	190 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	190

Technische tekening



FABORY