



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X90

Artikelnummer	55050.180.090
Merk	-
UBB	500571296655
UNSPSC	31161605
EAN	8715494120029
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	90 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762

Technische specificatie

b	48
d-D	M18
dk(max.)	27
Voldraad als $L \leq$	65
k (max.)	18
L (mm)	90

Technische tekening



