



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X35

Artikelnummer 55050.200.035

Merk -

UBB 500571296739

UNSPSC 31161605

EAN 8715494540551

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	35

Technische tekening



