FABORY

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X45

Artikelnummer	55050.200.045
Merk	-
UBB	950351882002
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329202
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762
NF	E25-125

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	45

Technische tekening



P	2.5
s	17

FABORY