



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X110

Artikelnummer 55050.200.110

Merk -

UBB 950351882838

UNSPSC 31161605

EAN 8715492329295

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	110 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	110

Technische tekening



