



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M24X70

Artikelnummer 55050.240.070

Merk -

UBB 950351883661

UNSPSC 31161605

EAN 8715492329363

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	70 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische specificatie

b	60
d-D	M24
dk(max.)	36
Voldraad als $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	70

Technische tekening



FABORY