



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M24X80

Artikelnummer 55050.240.080

Merk -

UBB 950351883745

UNSPSC 31161605

EAN 8715492329370

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	80 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Technische specificatie

b	60
d-D	M24
dk(max.)	36
Voldraad als $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	80

Technische tekening



