



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M24X140

Artikelnummer	55050.240.140
Merk	-
UBB	950351884321
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329431
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	140 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Technische specificatie

b	60
d-D	M24
dk(max.)	36
Voldraad als $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	140

Technische tekening



