



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X100

Artikelnummer	55050.300.100
Merk	-
UBB	951351955194
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329615
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	100 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762

Technische specificatie

b	72
d-D	M30
dk(max.)	45
Voldraad als $L \leq$	100
k (max.)	30
L (mm)	100

Technische tekening



