

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X16



Artikelnummer	55060.060.016
Merk	-
UBB	950351886300
UNSPSC	31161518
EAN	8715492330376
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈7991
ISO	10642

Info	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid
------	---

moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	24
d-D	M6
dk(max.)	12.16
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3.72
L (mm)	16
P	1
s	4
α	90

Technische tekening

