

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2

Artikelnummer	55080.020.001
Merk	-
UBB	950355232089
UNSPSC	31161727
EAN	8715492332400
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M2
m	1.6
P	0.4
s	4

Technische tekening

