

## Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 55080.140.001 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 950355232998 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161727 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492332516 |
|-----|---------------|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |
|--------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Diameter                 | M14                                                             |
| Klasse                   | 70                                                              |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                                                         |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal                                                  |
| Materiaalsoort Technisch | A4                                                              |
| Draadrichting            | Rechts                                                          |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad                                          |
| Info                     | Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50. |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| DIN | 934     |
| NF  | E25-401 |
| NEN | 1560    |

### Technische specificatie

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M14 |
| m   | 11  |
| P   | 2   |
| s   | 22  |

### Technische tekening

