

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16

Artikelnummer 55080.160.001

Merk -

UBB 950355233079

UNSPSC 31161727

EAN 8715492332523

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M16
m	13
P	2
s	24

Technische tekening

