

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20

Artikelnummer 55080.200.001

Merk -

UBB 950355233236

UNSPSC 31161727

EAN 8715492332547

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Technische tekening

