

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M52

Artikelnummer	55080.520.001
Merk	-
UBB	500571380475
UNSPSC	31161727
EAN	8715494134613
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M52
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M52
m	42
P	5
s	80

Technische tekening

