



Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30

Artikelnummer	55090.300.001
Merk	-
UBB	950355235470
UNSPSC	31161727
EAN	8715492332950
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-405-1
NEN	2334-B
ASME	B18.2.4.5M
ISO	4035
DIN	439-2

Technische specificatie

d-D	M30
m	15
P	3.5
s	46

Technische tekening

