



Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M45

Artikelnummer	55090.450.001
Merk	-
UBB	500571425445
UNSPSC	31161727
EAN	8715494135207
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M45
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	2334-B
ASME	B18.2.4.5M
DIN	439-2
NF	E25-405-1
ISO	4035

Technische specificatie

d-D	M45
m	22.5
P	4.5
s	70

Technische tekening

