



Ronde moer met zaaggleuf DIN 546 Roestvaststaal (RVS) A4 M6

Artikelnummer	55098.060.001
Merk	-
UBB	500571682268
UNSPSC	31161727
EAN	8715494101264
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	546
-----	-----

Technische specificatie

d-D	M6
dk	11
m	5
n	2.5
P	1

Technische tekening

