

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Roestvaststaal (RVS) A4 M6X25



Artikelnummer	55110.060.025
Merk	-
UBB	950353294248
UNSPSC	31161504
EAN	8715492334046
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

