

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X1,25

Artikelnummer	55160.120.125
Merk	-
UBB	950355747482
UNSPSC	31161727
EAN	8715492336422
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M12
m	10
P	1.25
s	19

Technische tekening

