

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X1,50

Artikelnummer 55160.120.150

Merk -

UBB 950355595667

UNSPSC 31161727

EAN 8715492336439

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M12
m	10
P	1.5
s	19

Technische tekening

